


SHNJ/SWAJ 六角ナット・平座金 (SUS310S)




WEB 選定ナビ WEB CAD Download クリーン グリーン 耐熱 耐薬品 SUS ステンレス

SHNJ



SWAJ-F



● 機械的性質

	SUS310S
引張強さ (N/mm ²)	520以上
0.2%耐力 (N/mm ²)	205以上
伸び (%)	40以上
硬度 (HRB)	90以下

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	SUS310S
比重	7.98
耐熱温度*1 (°C)	700
電気抵抗率 (μΩ・m)	0.78
比熱 (J/kg・K)	500
熱伝導率 (W/(m・K))	14
線膨張係数 (K ⁻¹)	15.9×10 ⁻⁶

*1: SUS310Sの材料の耐熱温度です。

- 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
- 700°Cに加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下します。
- 事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。

- SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
- SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
- SUS310S製の六角穴付きボルト **[SNSJ]** (→ P.xxxx) と組み合わせてご使用ください。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。→ P.xxxx

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SHNJ	SWAJ-F
本体	SUS310S	SUS310S

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SHNJ-M5



SHNJ 六角ナット

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	M	B	T	質量 (g)	1袋入り数
SHNJ-M3	990	M3	5.5	2.4	0.35	1
SHNJ-M4	1,030	M4	7	3.2	0.81	1
SHNJ-M5	140	M5	8	4	1.2	1
SHNJ-M6	150	M6	10	5	2.5	1
SHNJ-M8	170	M8	13	6.5	5.6	1
SHNJ-M10	220	M10	17	8	12	1

*1: 1袋あたりの価格です。

SWAJ-F 平座金

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	呼び	d	D	t	質量 (g)	1袋入り数
SWAJ-3-F	610	3	3.2	7	0.5	0.12	1
SWAJ-4-F	540	4	4.3	9	0.8	0.31	1
SWAJ-5-F	540	5	5.3	10	1	0.45	1
SWAJ-6-F	40	6	6.5	13	1	0.79	1
SWAJ-8-F	80	8	8.5	18	1.5	2.4	1
SWAJ-10-F	100	10	10.5	22	1.5	3.5	1

*1: 1袋あたりの価格です。

バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱着防止加工 → P.xxxx
本商品は1個/袋です	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可