


SPE-R 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きテーパスクリュープラグ)

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 耐薬品



- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について ➡ P.xxxx

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

● 材質・仕上げ



	SPE-R
本体	PEEK(ピーク：ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1	180℃

*1：樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位：mm

品番	価格/袋*1 (円)	R(PT) ねじの呼び	L	B	質量(g)	1袋 入り数
SPE-1-R	1,670	R1/8	8	5	0.45	5
SPE-2-R	2,280	R1/4	11	6	1.1	5
SPE-3-R	2,580	R3/8	12	8	2.1	5

*1：1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。➡ P.xxxx

● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

SPE-2-R

袋単位でご注文ください。
1個からご注文できます。➡ P.xxxx

バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱落防止加工 ➡ P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可