


SPC-H 樹脂ねじ(PC / 六角ボルト) **NEW**

WEB 選定ナビ WEB CAD Download



- PC (ポリカーボネート) はエンジニアリングプラスチックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
- 使用可能温度*1 (min./max.): -40°C/115°C
- 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.xxxx

● 用途

電気・電子機器/自動車

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SPC-H
本体	PC (ポリカーボネート) (透明)
耐熱温度*1	115°C

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M	L								B	L1	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)
		10	12	15	20	25	30	35	40					
SPC-M4-H	M4	10	12	15	20	25				7	2.8	515	0.54	0.26 - 0.48
SPC-M5-H	M5	10	12	15	20	25	30	35		8	3.5	750	1.03	0.43 - 0.99
SPC-M6-H	M6	10	12	15	20	25	30	35	40	10	4	1080	1.37	0.69 - 1.7
SPC-M8-H	M8	10	12	15	20	25	30			13	5.5	1470	2.94	1.5 - 2.6

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

品番	価格/袋*1 (円)								1袋 入り数	
	L									
	10	12	15	20	25	30	35	40		
SPC-M4-H	600	700	900	1,050	1,200					50
SPC-M5-H	550	650	800	950	1,350	2,300	3,000			50
SPC-M6-H	460	480	540	580	620	760	1,260	1,260		20
SPC-M8-H	380	380	400	430	500	580				10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.xxxx

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBK ネットショップ

SPC-M5-20-H

商品記号 1 2 商品記号

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.xxxx

1 バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱着防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください