


STANDARD V PULLEY 標準Vプーリー



- **日本で最大の使用実績。1個でも、短納期でお届けします。**
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。鑄造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランスなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
- **便利な追加加工サービスを標準化。**
軸穴・キー溝・押しねじの追加加工を標準化しました。1個でも、実働1日でお届けいたします。手配も簡単です。

商品規格



● 材質・仕上げ



	標準Vプーリー
本体	FC150 - 200 塗装 (NBKブルー)

● バランス

外周での不釣り合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリー」に規定する釣り合い良さと同じの精度です。

*M形のプーリーは対象外です。

● 溝部の寸法

単位: mm

溝の形	外径 de (inch)	$\alpha \pm 0.5$ (°)	Lo	w1	h	e	f ± 1
M	3以下	34	8.0	9.65	9	-	8.5
	3を超え3 1/2以下	36		9.75			
	3 1/2を超えるもの	38		9.86			
A	4以下	34	9.2	11.95	12.5	16 ± 0.4	10.0
	4を超え5以下	36		12.12			
	5を超えるもの	38		12.30			
B	6 1/2以下	34	12.5	15.86	15	20 ± 0.4	12.0
	6 1/2を超え8以下	36		16.07			
	8を超えるもの	38		16.29			

● 外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

単位: mm

外径 de (inch)	外周の振れの許容値	リム側面の振れの許容値	外径の許容差
5以下	0.2	0.2	± 0.6
5を超え 6 1/2以下	0.25	0.25	± 0.8
6 1/2を超え 9以下	0.3	0.3	± 0.8
9を超え 12以下	0.35	0.35	± 0.8
12を超え 16以下	0.4	0.4	± 1.2
16を超え 24以下	0.5	0.5	± 1.2

追加加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工


対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



B-1 標準Vプーリー - B・BX適用



単位: mm

品番	ピッチ円直径 d _p	外径 d _e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺² ₀		
2 ½-B-1	52.5	63.5	19	8	11U	42	43	19	-	24	-	0.000192	0.57
3-B-1	65.2	76.2	24	8	21U	44	25	19	18	24	18	0.000349	0.61
3 ½-B-1	77.9	88.9	24	8	21U	44	25	19	18	24	18	0.0006	0.73
4-B-1	90.6	101.6	28	8	21U	50	28	19	15	24	18	0.00105	1.01
4 ½-B-1	103.3	114.3	28	8	23U	50	30	15	9	24	18	0.00157	1.15
5-B-1	116	127	28	8	23U	50	30	15	9	24	18	0.0023	1.3
5 ½-B-1	128.7	139.7	28	8	23U	50	30	15	9	24	18	0.00325	1.47
6-B-1	141.4	152.4	28	8	23U	50	30	15	9	24	18	0.00448	1.64
6 ½-B-1	154.1	165.1	31	-	20X	56	30	8	2	24	18	0.00533	1.64
7-B-1	166.8	177.8	33	-	10X	60	30	6	-	24	18	0.00699	1.87
8-B-1	192.2	203.2	33	-	10X	60	30	6	-	24	18	0.011	2.16
9-B-1	217.6	228.6	33	-	10X	60	30	6	-	24	18	0.0164	2.44
10-B-1	243	254	36	-	10X	64	34	10	-	24	18	0.0233	2.88
11-B-1	268.4	279.4	36	-	10X	64	34	10	-	24	18	0.0318	3.17
12-B-1	293.8	304.8	36	-	10X	64	34	10	-	24	18	0.0421	3.43
13-B-1	319.2	330.2	36	-	10X	64	38	14	-	24	18	0.0563	3.96
14-B-1	344.6	355.6	39	-	10X	70	40	16	-	24	18	0.0715	4.45
15-B-1	370	381	41	-	10X	74	40	16	-	24	18	0.0893	4.85
16-B-1	395.4	406.4	41	-	10X	74	40	16	-	24	18	0.11	5.17

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

4 ½-B-1

