


SNSL-PN 六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download ねじり・焼きつき防止 耐熱 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SNSL-PN
本体	SUS316L 表面硬化処理
強度区分	A4-70



⚠ 使用上の注意

一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。

- ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
- メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
- 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。

● 用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械

単位: mm

品番	M	1	L	2							D ₁	L ₁	B	質量 (g)
SNSL-M3-PN	M3	6	8	10	12						5.5	3	2.5	0.71 - 0.96
SNSL-M4-PN	M4		8	10	12	16	20				7	4	3	1.7 - 2.7
SNSL-M5-PN	M5		8	10	12	16	20				8.5	5	4	2.5 - 4
SNSL-M6-PN	M6			10	12	16	20	25	30		10	6	5	4.7 - 8.3
SNSL-M8-PN	M8					16	20	25	30	35	13	8	6	12 - 19

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数
	L										
	6	8	10	12	16	20	25	30	35		
SNSL-M3-PN	710	710	710	710							1
SNSL-M4-PN		740	740	740	780	780					1
SNSL-M5-PN		750	750	760	790	790					1
SNSL-M6-PN			810	810	850	880	880	880			1
SNSL-M8-PN					990	990	990	1,020	1,020		1

*1: 1袋あたりの価格です。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SNSL - M5 - 16 - PN

商品記号

1

2

商品記号

1 バラ売り → P.0000

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000

ねじカット → P.0000

ゆるみ止め → P.0000

脱着防止加工 → P.0000

本商品は1本/袋です

対応可・別料金

対応可・別料金

対応可・別料金

お問い合わせください