


1mm指定可能



標準品 寸法

品番	A 1	L1 2	A1	D	H	h	L	L2	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
UZAC-28-200	28	200	32	25	66	36	214	186	M6	1000	304
UZAC-28-250	28	250	32	25	66	36	264	236	M6	1000	328
UZAC-28-300	28	300	32	25	66	36	314	286	M6	1000	352
UZAC-28-350	28	350	32	25	66	36	364	336	M6	1000	376
UZAC-28-400	28	400	32	25	66	36	414	386	M6	1000	400
UZAC-28-500	28	500	32	25	66	36	514	486	M6	1000	448
UZAC-28-600	28	600	32	25	66	36	614	586	M6	1000	496
UZAC-28-1000	28	1000	32	25	66	36	1014	986	M6	1000	688

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● 材質・仕上げ



	UZAC-AL / UZAC-ES	UZAC-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ	ナイロン6(ライトグレー)	ナイロン6(ライトグレー)
ブラケット	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ	スチール 三価クロメート処理	スチール 三価クロメート処理
六角穴付き なべ小ねじ	スチール 黒クロメート処理	スチール 黒クロメート処理
ナット	スチール 亜鉛メッキ	スチール 亜鉛メッキ
座金	スチール 亜鉛メッキ	スチール 亜鉛メッキ

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UZAC-28-200-BK 標準品



UZAC-28-233-BK 1mm指定



標準品は **2** を表のL1から選択してください。

1mm指定は **4** を表のL1から1mm単位で指定してください。

- 前面から取りつける取っ手。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 取り付け寸法L1は、200mm - 1000mmのワイドバリエーション。
- 全商品に取り付け用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×20)・ナット・座金が付属しています。
- 1mm単位で取り付け寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。

末尾記号 3	パイプ	ブラケット
AL	アルマイト処理(シルバー)	つや消し黒
ES	アルマイト処理(シルバー)	つや消しシルバー
BK	静電塗装(つや消し黒)	つや消し黒

1mm指定

1mm指定 品番	指定範囲L1*1 (mm) 4					
	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950
UZAC-28-***-AL	●	●	●	●	●	●
UZAC-28-***-ES	●	●	●	●	●	●
UZAC-28-***-BK	●	●	●	●	●	●

*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。

● L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。

● 取り付け寸法L1の変更方法

- ご購入後に取り付け寸法L1を次の方法で変更することもできます。
- ①カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
- ②パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1 - 8mmとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。
- ③再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

