FSLA ホルダつき丸形水平器 - フランジタイプ NEW

選定ナビ CAD Download



- フランジつきの気泡管水平器。
- 気泡管水平器について ➡ P.xxxx
- 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
- 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
- フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
- 形状は2種類。
  FSLA-A ――――下側フランジタイプ
  FSLA-B ――――上側フランジタイプ
- FSLA-A はアジャスタブルプレート FSLA-AP と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。
  ➡ P.xxxx
- ホルダのカラーバリエーションは2色。

記号 2	ホルダ色
BK	黒
SG	シルバー

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	FSLA
ホルダ	アルミニウム合金 アルマイト処理(各色)
気泡管	ナイロン(透明)
ベース	石膏

● 性能

品番	感度(' / 2mm)
FSLA	30

FSLA-A 下側フランジタイプ FSLA-B 上側フランジタイプ

単位：mm

品番 1	価格(円)	D	d	d1	P	d2	H	t	質量(g)
FSLA-20-N-30-A	2,640	20	14	10	17	1.8	10	1.8	3
FSLA-25-N-30-A	2,790	25	17	12	21	2.2	10	2	5
FSLA-30-N-30-A	3,440	30	18	12	24	3.2	11	3	7
FSLA-40-N-30-A	6,930	40	28	20	34.5	3.2	14	4	17
FSLA-50-N-30-A	8,160	50	34	25	43	3.2	15	5	25
FSLA-20-N-30-B	2,640	20	14	10	17	1.8	10	1.8	3
FSLA-25-N-30-B	2,790	25	17	12	21	2.2	10	2	5
FSLA-30-N-30-B	3,440	30	18	12	24	3.2	11	3	7
FSLA-40-N-30-B	6,930	40	28	20	34.5	3.2	14	4	17
FSLA-50-N-30-B	8,160	50	34	25	43	3.2	15	5	25

● 関連商品

FSLA-A 用アジャスタブルプレート
FSLA-AP
➡ P.xxxx

● 品番指定

直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

FSLA-20-N-30-A - BK
1 2

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカット ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	レーザ刻印 ➡ P.xxxx
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可