


SVSA アルミ六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)



真空 クリーン 軽量



● 機械的性質

	A5056	SUS304
引張強さ (N/mm ²)	294	520以上
0.2%耐力 (N/mm ²)	245	205以上
伸び (%)	12	40以上
硬度 (HB)	98	187以下

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	A5056	SUS304
比重	2.64	7.93
縦弾性係数 (GPa)	71.7	193
比熱 (J/kg・K)	904	500
電気抵抗率 (μΩ・m)	0.064	0.7
熱伝導率 (W/(m・K))	112	17
線膨張係数 (K ⁻¹)	24.1×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- アルミ六角穴付きボルト **SVSA** のガス抜き穴つきタイプ。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- アルミニウム合金材の締結に。
- 比重はステンレス鋼の約33%。機器・装置の軽量化に。
- アルミニウム合金との接触による電蝕の発生がありません。
- 耐蝕性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

● 用途

機器・装置の軽量化
真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

● 材質・仕上げ



	SVSA
本体	A5056

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2									D ₁	L ₁	B	d max.	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ														
SVSA-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16	20				5.5	3	2.5	1.2	0.24 - 0.46
SVSA-M4	M4	0.7		8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.5	0.56 - 1.1
SVSA-M5	M5	0.8			10	12	16	20	25			8.5	5	4	1.5	0.91 - 1.6
SVSA-M6	M6	1				12	16	20	25	30		10	6	5	2	1.7 - 2.8
SVSA-M8	M8	1.25					16	20	25	30	35	13	8	6	2	4.1 - 6.4

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSA-M5-16



同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	お問い合わせください	対応不可	お問い合わせください