

軸穴追加加工 **BT**

- カップリングの軸穴を追加加工します。軸穴径は0.001mm単位までご指定いただけます。
- 軸穴径D1・D2は各商品の標準軸穴径の最小軸穴径から最大軸穴径の範囲で指定してください。*1
 - *1： 標準軸穴径および最大軸穴径については各商品ページを参照してください。
 - ディスクタイプは、下記の「ディスクタイプ指定可能軸穴径」に記載の軸穴径がサービスの対象となります。
 - 範囲外の軸穴径についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。
- キー溝追加加工 **KT** との組み合わせ*2もできます。
 - *2： 「キー溝追加加工適用軸穴径一覧」に記載の軸穴径がサービスの対象となります。
- インチサイズの軸穴も追加加工します。インチサイズの軸穴径は下表を参照し、ミリメートルの単位で指定してください。

inch	mm	inch	mm
1/8	3.175	13/16	20.638
3/16	4.763	7/8	22.225
1/4	6.35	15/16	23.813
5/16	7.938	1	25.4
3/8	9.525	1 - 1/8	28.575
7/16	11.113	1 - 1/4	31.75
1/2	12.7	1 - 3/8	34.925
9/16	14.288	1 - 1/2	38.1
5/8	15.875	1 - 5/8	41.275
11/16	17.463	1 - 3/4	44.45
3/4	19.05	2	50.8


- ミリメートルに換算した値は小数点第4位以下を切り上げています。

！ ご注意ください。

- ディスクタイプの軸穴径は、下表の指定可能軸穴径から指定してください。

ディスクタイプ指定可能軸穴径 D1・D2								
単位：mm								
3	4	4.5	5	6	6.35	7	8	9
9.525	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	22	24	25	28	30	32
35	38	40	42	45	50			

- 軸穴径D1・D2は各商品の標準軸穴径の最小軸穴径から最大軸穴径の範囲で指定してください。
- ディスクタイプの指定可能軸穴径は随時追加しています。
最新情報は、NBKウェブサイトをご覧ください。



対象商品

- カップリングカテゴリの商品が対象です。
- 対象商品には商品ページの最後に **対応可・別料金** の表示があります。



タイプ	商品記号					
高減衰能ゴム	XGT2	XGL2	XGS2	XGT	XGL	XGS
高剛性制振*1	XGHW					
ディスク*2	XHW	XHW-AC *3	XHS			
	XBW	XBS	XBWS	XBSS		
	MDW	MDS				
	MHW	MHS				
スリット	MSX	MST	MSH	MSTS		
	MWS	MWSS				
ジョー	MJT					
クロスジョイント	XUT					
オルダム	MOC	MOR	MOL	MOS	MOP	MOM
	MOHS					
ペローズ	MFB	MFBS				
セレーション	MSF					
リジッド*4	MRG	MLR				
	MRGS	MLRS				

- 手数料はNBKウェブサイトをご覧ください。
- **MJB** **L** **SS** **LS** **LSS** **MKM** **MWBS** **XSTS** **XWSS** **MSXP** **XRP** の手数料・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
 - *1： 高剛性制振タイプ **XGHW** は、D1 側のみ軸穴追加加工を行います。
 - *2： ディスクタイプの軸穴径D1・D2は、ディスクタイプの指定可能軸穴径の表から指定してください。
 - XHW-10** は、対象外です。
 - *3： **XHW-AC** は、D2 側のみ軸穴追加加工を行います。
 - *4： **MRG-W** **MRGS-W** **MLR-V** **MLRS-V** は、対象外です。
- キー溝追加加工以外のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 高減衰能ゴム、スリット、リジッドタイプは片側標準軸穴・片側追加加工の場合であっても、両側追加加工と同額料金になります。一体品のカップリングのため、両側とも加工が必要なためです。

キー溝追加加工について

納期

数量	納期
1 - 20	実働1日日出荷*1

- 21 個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- キー溝追加加工以外のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

*1： **XUT** **MOP** **MOHS** **MSH** の納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

品番指定

片側の軸穴を追加加工

XHW-25C-7-BT-8

カップリング品番 **D1** 加工記号 **D2**

両側の軸穴を追加加工

XGT2-25C-7-BT-9.525-BT

カップリング品番 **D1** 加工記号 **D2** (インチサイズ) 加工記号

両側の軸穴+両側キー溝を追加加工

MOL-50C-17-BT-KT-19-BT-KT

カップリング品番 **D1** 加工記号 **D2** 加工記号

軸穴を追加加工する軸穴径の後に加工記号 **BT** を指定してください。
高減衰能ゴム、スリット、リジッドタイプは片側が標準軸穴・片側が追加加工の場合であっても、両軸穴径 (D1・D2) の後ろに「-BT」がつきます。一体品のカップリングのため、両側とも加工が必要なためです。
キー溝追加加工 **KT** との組み合わせ*1もできます。
*1： 「キー溝追加加工適用軸穴径一覧」に記載の軸穴径がサービスの対象となります。

軸穴追加加工について


キー溝追加加工 **[KT]**

- カップリングにJISB 1301にもとづく新JISキー溝を追加加工します。
- 下表の「キー溝追加加工適用軸穴径一覧」に記載の軸穴径がサービスの対象となります。
- キー溝は当社基準により決められた位置に加工いたします。
- キー溝追加加工は片側のみ・両側のどちらも対応可能です。
- ⚠ 高減衰能ゴムタイプ・リジッドタイプは両側の軸穴径が同径かつ両側のキー溝追加加工の場合のみ対応可能です。
- 軸穴追加加工 **[BT]** との組み合わせもできます。

● キー溝追加加工適用軸穴径一覧

						単位：mm		キ一		
適用軸穴径 D1・D2						キ一溝				b×h 呼び寸法
						b 基準 寸法	許公差 JS9	t 基準 寸法	許公差	
6	7				2	±0.0125	1.0	+0.1 0	2×2	
8	9	10			3	±0.0125	1.4	+0.1 0	3×3	
11	12				4	±0.0150	1.8	+0.1 0	4×4	
13	14	15	16	17	5	±0.0150	2.3	+0.1 0	5×5	
18	19	20	22		6	±0.0150	2.8	+0.1 0	6×6	
24	25	28	30		8	±0.0180	3.3	+0.2 0	8×7	
32	35	36	38		10	±0.0180	3.3	+0.2 0	10×8	
40	42	44			12	±0.0215	3.3	+0.2 0	12×8	
45	48	50			14	±0.0215	3.8	+0.2 0	14×9	

- 表中に記載のない軸穴径とキー溝の組み合わせはサービス対象外となります。詳しくはコンタクトセンターへお問い合わせください。



対象商品

- カップリングカテゴリの商品が対象です。
- 対象商品には商品ページの最後に **対応可・別料金** の表示があります。



タイプ	商品記号					
高減衰能ゴム	XGT2	XGL2	XGS2	XGT	XGL	XGS
高剛性制振*1	XGHW					
ディスク	XHW	XHW-AC*2	XHS			
	XBW	XBS	XBWS	XBSS		
	MDW	MDS				
	MHW	MHS				
ジョー	MJT					
クロスジョイント	XUT					
オルダム	MOC	MOR	MOL	MOS	MOP	MOM
	MOHS					
ペローズ	MFB	MFBS				
セレーション	MSF					
リジッド*3	MRG	MLR				
	MRGS	MLRS				

- 手数料はNBKウェブサイトをご覧ください。
- **[MSX]** **[MST]** **[MSTS]** **[MWS]** **[MWSS]** **[MKM]** **[MWBS]** **[XSTS]** **[XWSS]** の手数料・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
- カタログに記載のないキー溝加工にも対応いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

- *1： 高剛性制振タイプ **[XGHW]** は、D₁側のみキー溝追加加工を行います。
- *2： **[XHW-AC]** は、D₂側のみキー溝追加加工を行います。
- *3： **[MRG-W]** **[MRGS-W]** **[MLR-V]** **[MLRS-V]** は、対象外です。

- 軸穴追加加工以外のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

納期

数量	納期
1 - 20	実働1日日出荷*1

- 21個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 軸穴追加加工以外のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

*1： **[XUT]** **[MOP]** **[MOHS]** の納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

品番指定

片側のキー溝を追加加工

XHW-25C-10-KT-12

カップリング品番 D₁ 加工記号 D₂

両側のキー溝を追加加工

XHW-25C-10-KT-12-KT

カップリング品番 D₁ 加工記号 D₂ 加工記号

両側の軸穴+キー溝を追加加工

MOL-50C-17-BT-KT-19-BT-KT

カップリング品番 D₁ 加工記号 D₂ 加工記号

キー溝を追加加工する軸穴径の後に加工記号 **[KT]** を指定してください。
軸穴追加加工 **[BT]** との組み合わせもできます。