


SNSM モリブデン六角穴付きボルト



クリーン 耐熱



● 材質・仕上げ



RoHS

	SNSM
本体	純モリブデン

● 機械的性質

	純モリブデン	SUS304
引張強さ (N/mm ²)	515	520以上
0.2%耐力 (N/mm ²)	380	205以上
伸び (%)	15	40以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	純モリブデン	SUS304
比重	10.2	7.93
縦弾性係数 (GPa)	327	193
電気抵抗率 ($\mu\Omega \cdot m$)	0.058	0.7
熱伝導率 (W/(m·K))	142	17
線膨張係数 (K ⁻¹)	5.1×10^{-6}	17.3×10^{-6}

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 純モリブデン製。
- 融点：2623℃。すぐれた耐熱性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
- 用途

スパッタリング装置/高温炉

⚠ 使用上の注意

酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。

単位：mm

品番 1	M (並目)		L 2										D1	L1	B	引張破断荷重*1 (N)	質量 (g)		
	ねじの呼び	ピッチ																	
SNSM-M3	M3	0.5	6	8	10	12	16	20							5.5	3	2.5	2760	0.93 - 1.8
SNSM-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25						7	4	3	4820	2 - 4.1
SNSM-M5	M5	0.8			10	12	16	20	25						8.5	5	4	7810	3.5 - 6.3
SNSM-M6	M6	1				12	16	20	25	30					10	6	5	11000	6.6 - 11
SNSM-M8	M8	1.25					16	20	25	30	35				13	8	6	20100	16 - 25

*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSM-M5-16

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金