


SVSI1S-PC 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)



真空 クリーン 簡単作業 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SVSI1S-PC
ねじ本体	SUSXM7 (SUS304相当) 特殊化学研磨処理
ねじ本体強度区分	A2-70
平座金	SUS304 特殊化学研磨処理

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- ねじにISOの平座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称: I=1)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
- 座金の組込み作業が不要。クリーンルーム内での手袋による作業が容易になります。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- 用途

半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械


単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2													D1	D	L1	B	t	d max.	質量(g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45										
SVSI1S-M3-PC	M3	0.5	5	6	8	10	12	16									5.5	7	3	2.5	0.5	1.2	0.79 - 1.3	10
SVSI1S-M4-PC	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35					7	9	4	3	0.8	1.5	1.7 - 4.5	10
SVSI1S-M5-PC	M5	0.8		6	8	10	12	16	20	25	30	35	40				8.5	10	5	4	1	1.5	2.6 - 7.5	10
SVSI1S-M6-PC	M6	1			8	10	12	16	20	25	30	35	40	45			10	12.5	6	5	1.5	2	5.4 - 13	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSI1S-M3-10-PC



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカッター	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可